



### Produktdata

Produktområde	Thorsman
Typ av produkt eller komponent	Skruvclips
Enhetens korta namn	TCS
Enhetsapplikation	Installation av rund kabel
Tillgänglig utrustning	Skruv
Färg	Svart (NCS S 9000-N)
Kvantitet per set	Sats om 100

### Teknisk data

Typ av installation	Inomhus/utomhus
Montagefästen	Vägg Tak
Typ av skruvhuvud	Krysspår
Typ av skruvmejsel	Phillips nr 2
Produktdestination	10...14 mm rund kabel
Längd	32 mm
Inbyggnadsdjup	21 mm
Skruvdiameter	5 mm
Material	PP (polypropylen): clip Syrafast rostfritt stål AISI 316, C5-M: skruv


### Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	-40...80 °C
Miljökaraktäristik	UV resistent

### Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Förpackning 1 djup	3,2 cm
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 bredd	0,5 cm
Förpackning 1 höjd	0,1 cm
Förpackning 1 vikt	3,18 g

### Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)  <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja

RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>

## Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------