



Produktdata

Produktområde	Thorsman
Produktnamn	Thorsman TEK
Typ av produkt eller komponent	Installationskanal
Kabelanslutningssystem	Kanalisation
Färg	Vit (NCS 0401-Y62R)
Kvantitet per set	10 m
Marknadssegment	Kommersiella byggnader

Teknisk data

Partitionering fack	1 fack
Kanalstorlek	100 x 52 mm
Kanalmaterial	Plast
Storleksöppning front	80 mm
Monteringsmetod	Med konsoler Med skruvar
Material	PVC (polyvinyl chloride)
Typ av sidoprofil	C-profil
Längd	2500 mm
Höjd	100 mm
Bredd	52 mm

Miljö

Kvalitetsmärkning	CE
Standarder	EN 50085-1:1997/A1 EN 50085-1:1998 KEMA 55A:1984 SS 424 10 02:1993
Omgivningstemperatur vid drift	-20...60 °C
Miljöegenskaper	Blyfri Kadmiumfri
IP-kapslingsklass	IP20

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)  EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	 Ja
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	 Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Kontraktsgaranti

Garanti

18 months
