



### Produktdata

Produktfamilj	Wibe
Produktområde	Wibe kabelstegar
Enhetens korta namn	15
Typ av produkt eller komponent	90° krök, yttre

### Teknisk data

Typ av riktningväxlare	Horisontell
Innerradie	904 mm
Typ av sidoprofil	Sluten profil
Typ av stegpinne	Perforerad profil
Produktdestination	Kabelstege 500 mmbredd
Material with surface treatment	Stål, Zinkpox Vit
Corrosion class	C5-I
Höjd	55 mm
Bredd	1533 mm
Djup	1533 mm
Vikt	640 kg / sats om 100

### Miljö

Mounting location	Område med nästan permanent hög luftfuktighet, luftföroreningar tunnlar och varv
-------------------	--

### Packing Units

Förpackning 1 vikt	6400,000 g
--------------------	------------

### Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>

### Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------