



### Produktdata

Produktfamilj	Wibe
Produktområde	Wibe kabelstegar
Enhetens korta namn	15
Typ av produkt eller komponent	90° krök, yttre

### Teknisk data

Typ av riktningväxlare	Horisontell
Innerradie	1204 mm
Typ av sidoprofil	Sluten profil
Typ av stegpinne	Perforerad profil
Produktdestination	Kabelstege 800 mmbredd
Material with surface treatment	Stål, Zinkpox Vit
Corrosion class	C5-I
Höjd	55 mm
Bredd	2133 mm
Djup	2133 mm
Vikt	1060 kg / sats om 100




### Miljö

Mounting location	Area with almost permanent high levels of humidity and airborne pollution tunnels and dockyards
-------------------	---

### Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	10,6 kg
Förpackning 1 höjd	0,1 cm
Förpackning 1 bredd	213,3 cm
Förpackning 1 längd	213,3 cm

### Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)  <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	 <a href="#">Ja</a>

---

RoHS-förordning Kina

 [RoHS-deklaration Kina](#)

---

Miljöupplysning

 [Produktmiljöprofil](#)

---