



Produktdata

Range	Wibe
Product	Wibe kabelsrännor
Typ av produkt eller komponent	Täckplatta
Enhetens korta namn	W16

Teknisk data

Produktdestination	T-korsning X-korsning 300 mm bredd 90° böj
Material with surface treatment	Stål, sendzimirförzinkad Vit
Corrosion class	C2
Längd	300 mm
Höjd	1,5 mm
Bredd	300 mm
Vikt	108 kg / sats om 100

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	1080,000 g
--------------------	------------

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej RECh SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifika användningsapplikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.