



Produktdata

Range of product	Acti 9
Produktnamn	Acti 9 iPC
Typ av produkt eller komponent	Modulärt uttag
Enhetens korta namn	IPC
Antal poler	2P + E
Standard uttag	Tyska

Teknisk data

[In] märkström	16 A
Ue märkspänning	250 V AC 50/60 Hz
Montagesätt	Fast
Montagefästen	Symmetrisk DIN-skena
9mm modul	5
Höjd	84 mm
Bredd	45 mm
Djup	63 mm
Produktens vikt	98 g
Färg	Vit
Lokal indikering	LED spännings indikerings lampaservice 100000 h
Anslutningar - plintar	Tunnelplint1 kabel (kablar) 6 mm ² flexibel Tunnelplint1 kabel (kablar) 10 mm ² solid
Kabelns skallängd	13 mm
Åtdragningsmoment	1.2 N.m

Miljö

Standarder	VDE 0620
IP-kapslingsklass	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK03
Tropicalisation	2 conforming to IEC 60068-1
Relativ fuktighet	95 % vid 55 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-25...70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...80 °C

Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	99 g
Förpackning 1 höjd	4,5 cm
Förpackning 1 bredd	7 cm

Förpackning 1 längd	8,5 cm
Förpackning 2 enhetstyp	BB1
Förpackning 2 antal enheter	5
Förpackning 2 vikt	549 g
Förpackning 2 höjd	9 cm
Förpackning 2 bredd	8 cm
Förpackning 2 längd	24 cm
Förpackning 3 enhetstyp	S03
Förpackning 3 antal enheter	75
Förpackning 3 vikt	8,722 kg
Förpackning 3 höjd	30 cm
Förpackning 3 bredd	30 cm
Förpackning 3 längd	40 cm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------