



Produktdata

Produktfamilj	Acti9
Produktnamn	Acti 9 iRO
Typ av produkt eller komponent	Summer
Enhetens korta namn	iRO

Teknisk data

[Us] matningsspänning	8...12 V AC vid 50/60 Hz
Energiförbrukning i VA	3,6 VA
Montagesätt	Clip-on
Montagefästen	DIN-skena
9mm modul	2
Höjd	81 mm
Bredd	18 mm
Djup	72 mm
Produktens vikt	64 g
Färg	Vit
Hjälpkontaktsplint	Tunnelanslutningarsolid 4 mm ² Tunnelanslutningarflexibel 4 mm ² Tunnelanslutningarflexibel med hylsa 4 mm ²
Kabelns skallängd	12 mm för botten anslutning
Åtdragningsmoment	1,3 N.m

Miljö

Ljudnivå	70 dB
Typ av ljud	Summer
IP-kapslingsklass	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (normkapsling) conforming to IEC 60529
Omgivningstemperatur vid drift	-10...40 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-25...60 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	1,8 cm
Förpackning 1 bredd	6,6 cm
Förpackning 1 djup	8,5 cm
Förpackning 1 vikt	55,0 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	12
Förpackning 2 höjd	8,0 cm
Förpackning 2 bredd	10,0 cm

Förpackning 2 djup	22,7 cm
Förpackning 2 vikt	715,0 g
Förpackningstyp 3	S03
Number of Units in Package 3	144
Förpackning 3 höjd	30,0 cm
Förpackning 3 bredd	30,0 cm
Förpackning 3 djup	40,0 cm
Förpackning 3 vikt	9,104 kg

Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Halogeninnehåll	Halogenfri produkt

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------