



Produktdata

Range of product	Acti 9
Typ av produkt eller komponent	OC-kontakt
Enhetens korta namn	IOF
Signalkontaktssammansättning	C/O
[In] märkström	6 A: 24 V DC 2 A: 60 V DC 1,5 A: 110 V DC 1 A: 250 V DC 6 A: 24...230 V AC - 50 Hz 3 A: 415 v AC - 50 Hz
9mm modul	1

Teknisk data

Serie kompatibilitet	Acti 9 iC60 RCBO
Montagesätt	Clip-on
Montagefästen	DIN-skena
Höjd	86 mm
Bredd	9 mm
Djup	71 mm
Produktens vikt	34,5 g
Färg	Vit
Anslutningar - plintar	Skruvanslutning (botten) 1 kabel (kablar) 0,25...4 mm ² - solid Skruvanslutning (botten) 1 kabel (kablar) 0,25...2,5 mm ² - flexibel Skruvanslutning (botten) 2 kabel (kablar) 1,5 mm ² - solid Skruvanslutning (botten) 2 kabel (kablar) 1,5 mm ² - flexibel Skruvanslutning (botten) 1 kabel (kablar) 2,5 mm ² - flexibel med hylsa
Kabelns skalllängd	6 mm för botten anslutning
Åtdragningsmoment	0,6 N.m botten




Miljö

Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	53 g
Förpackning 2 vikt	714 g
Förpackning 3 vikt	4,58 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel  EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	 Ja
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina

Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
