



## Produktdata

Produktfamilj	Acti9
Typ av produkt eller komponent	Dubbel OC eller felkontakt
Enhetens korta namn	iOF/SD+OF
Signalkontaktssammansättning	OC/O
[In] märkström	DC-12 1 A at 130 V, DC DC-12 1,5 A at 60 V, DC DC-12 2 A at 48 V, DC DC-12 6 A at 24 V, DC AC-12 3 A at 415 v, AC 50/60 Hz AC-12 6 A at 240 V, AC 50/60 Hz
9mm modul	1

## Teknisk data

[Ui] isolationsspänning	500 V
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	4 kV
Lokal indikering	Mekanisk indikator
Montagesätt	Fast
Montagefästen	DIN-skena
Kombinerad skenfördelning kompatibilitet	Nej
Höjd	90 mm
Bredd	9 mm
Djup	73 mm
Produktens vikt	43 g
Färg	Vit
Anslutningar - plintar	Skruvanslutning (top and bottom) 2 kabel (kablar) 2,5 mm <sup>2</sup> - solid Skruvanslutning (top and bottom) 2 kabel (kablar) 1,5 mm <sup>2</sup> - flexibel med hylsa Skruvanslutning (top and bottom) 1 kabel (kablar) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - flexibel Skruvanslutning (top and bottom) 1 kabel (kablar) 1...4 mm <sup>2</sup> - solid
Kabelns skallängd	10 mm
Åtdragningsmoment	1 N.m

## Miljö

Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Tropicalisation	2 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
Omgivningstemperatur vid drift	-35...70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...85 °C

## Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	7,5 cm
Förpackning 1 bredd	2,4 cm
Förpackning 1 djup	9,2 cm
Förpackning 1 vikt	51 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	12

Förpackning 2 höjd	8,5 cm
Förpackning 2 bredd	10 cm
Förpackning 2 djup	27 cm
Förpackning 2 vikt	690 g
Förpackningstyp 3	S03
Number of Units in Package 3	120
Förpackning 3 höjd	30 cm
Förpackning 3 bredd	30 cm
Förpackning 3 djup	40 cm
Förpackning 3 vikt	7,968 kg

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	<a href="#">Information Om Livslängdsslut</a>
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

## Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------