



Produktdata

Range of product	Acti 9
Produktnamn	Acti 9 iCT
Typ av produkt eller komponent	Kontaktor
Enhetens korta namn	ICT
Enhetsapplikation	Motor-uppvärmning-belysning
Poles	2P
[Ie] märkdriftström	25 A AC-7A 8,5 A AC-7B
Kontakt komposition	2 slutande
Typ av nät	AC
Manövertyp	Fjärrstyrning
[Uc] manöverspänning	230...240 V AC 50 Hz

Teknisk data

Nätverksfrekvens	50 Hz
Ue märkspänning	250 V AC 50 Hz
Maxeffekt	1.2 W at 250 V AC
[Ui] isolationsspänning	500 V AC 50 Hz
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	4 kV
Kontrollsignaltyp	Underhållen
Switch frekvens	100 omkopplingar/dag
Lokal indikering	Händelseindikering
Hälleffekt (VA)	2,7 VA
Starteffekt (VA)	9,2 VA
Montagesätt	Clip-on
Montagefästen	35 mm symmetrisk DIN-skena
9mm modul	2
Höjd	81 mm
Bredd	18 mm
Djup	68,5 mm
Färg	Vit
Mekanisk livslängd	1000000 cycles
Elektrisk livslängd	100000 Cycles IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A 30000 Cycles IEC/EN 61095 8.5 A 50 Hz AC-7B 30000 Cycles IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 Cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 Cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 Cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5a 30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5b
Anslutningar - plintar	Control circuit: tunnel type terminals2 cable(s) 1.5 mm ² rigid Power circuit: tunnel type terminals1 cable(s) 1...4 mm ² flexible Power circuit: tunnel type terminals1 cable(s) 1.5...6 mm ² rigid Control circuit: tunnel type terminals1 cable(s) 1.5...2.5 mm ² rigid Control circuit: tunnel type terminals2 cable(s) 1.5...2.5 mm ² flexible
Åtdragningsmoment	Control circuit: 0.8 N.m Power circuit: 0.8 N.m

Produktkompatibilitet	IACTs IACTp IACT 24 IATEt IACTc
Kompatibilitetskod	ICT
Marknadssegment	Bostäder Kommersiella byggnader

Miljö

Standarder	IEC/EN 61095
Brusnivå	30 dB
Värmeavgivning	0,9 W vid 50/60 Hz
IP-kapslingsklass	IP20 överensstämmer med IEC 60529 IP40 (normkapsling) överensstämmer med IEC 60529
Föroreningsgrad	2
Tropicalisation	2 conforming to IEC 60068-1 2
Relativ fuktighet	95 % vid 55 °C
Arbets höjd över havet	2000 m
Omgivningstemperatur vid drift	-5...60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C

Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	116 g
Förpackning 1 höjd	6,9 cm
Förpackning 1 bredd	1,8 cm
Förpackning 1 längd	8,5 cm
Förpackning 2 enhetstyp	BB1
Förpackning 2 antal enheter	12
Förpackning 2 vikt	1,476 kg
Förpackning 2 höjd	10 cm
Förpackning 2 bredd	8 cm
Förpackning 2 längd	23 cm
Förpackning 3 enhetstyp	S03
Förpackning 3 antal enheter	144
Förpackning 3 vikt	18,199 kg
Förpackning 3 höjd	30 cm
Förpackning 3 bredd	30 cm
Förpackning 3 längd	40 cm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------