



Produktdata

Range of product	Acti 9
Produktnamn	Acti 9 iCT
Typ av produkt eller komponent	Kontaktor
Enhetens korta namn	ICT
Enhetsapplikation	Motor-heating-lighting
Poles	3P
[Ie] märkdriftström	63 A AC-7A 20 A AC-7B
Kontakt komposition	3 slutande
Typ av nät	AC
Manövertyp	Fjärrstyrning
[Uc] manöverspänning	220...240 V AC 50 Hz

Teknisk data

Nätverksfrekvens	50 Hz
Ue märkspänning	400 V AC 50 Hz
Maxeffekt	2,1 W vid 400 V AC
[Ui] isolationsspänning	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	4 kV
Kontrollsignaltyp	Underhållen
Switch frekvens	100 omkopplingar/dag
Lokal indikering	Händelseindikering
Hålleffekt (VA)	6,5 VA
Starteffekt (VA)	53 VA
Montagesätt	Clip-on
Montagefästen	35 mm symmetrisk DIN-skena
9mm modul	6
Höjd	85 mm
Bredd	54 mm
Djup	68,5 mm
Färg	Vit
Mekanisk livslängd	1000000 cycles
Elektrisk livslängd	100000 Cycles IEC/EN 61095 63 A 50 Hz AC-7A 30000 Cycles IEC/EN 61095 20 A 50 Hz AC-7B 30000 Cycles IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 Cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 Cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 Cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5a 30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5b
Anslutningar - plintar	Styrkrets: tunnelplintar2 kabel (kablar) 1,5 mm ² solid Styrkrets: tunnelplintar1 kabel (kablar) 1,5...2,5 mm ² solid Effektrets: tunnelplintar1 kabel (kablar) 6...16 mm ² flexibel Effektrets: tunnelplintar1 kabel (kablar) 6...25 mm ² solid Styrkrets: tunnelplintar2 kabel (kablar) 1,5...2,5 mm ² flexibel
Åtdragningsmoment	0,8 N.M styrkrets: 3,5 N.m effektrets:
Produktkompatibilitet	IACtc IACtp IACts IATEt

Kompatibilitetskod	ICT
Marknadssegment	Kommersiella byggnader Bostäder

Miljö

Standarder	IEC/EN 61095
Brusnivå	30 dB
Värmeavgivning	2,1 W vid 50/60 Hz
IP-kapslingsklass	IP20 överensstämmer med IEC 60529 IP40 (normkapsling) överensstämmer med IEC 60529
Föroreningsgrad	2
Tropicalisation	2 överensstämmer med EN 60947-4-1 2 överensstämmer med EN 61095 2 överensstämmer med IEC 1095
Relativ fuktighet	95 % vid 55 °C
Arbets höjd över havet	2000 m
Omgivningstemperatur vid drift	-5...60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	336 g
Förpackning 1 höjd	6 cm
Förpackning 1 bredd	11 cm
Förpackning 1 längd	12,1 cm
Förpackning 2 enhetstyp	BB1
Förpackning 2 antal enheter	4
Förpackning 2 vikt	1,44 kg
Förpackning 2 höjd	13 cm
Förpackning 2 bredd	12 cm
Förpackning 2 längd	25 cm
Förpackning 3 enhetstyp	S03
Förpackning 3 antal enheter	24
Förpackning 3 vikt	9,11 kg
Förpackning 3 höjd	30 cm
Förpackning 3 bredd	30 cm
Förpackning 3 längd	40 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------