



Produktdata

Enhetsapplikation	Distribution Manövrering
Produktfamilj	Acti 9
Produktnamn	Reflex iC64
Enhetens korta namn	Reflex iC60N
Typ av produkt eller komponent	Dvärgbrytare med integrerad kontaktor
Antal poler	3P
Antal skyddade poler	3
Typ av nät	AC
Utlösarteknik	Termisk-magnetisk
Kurvkod	C

Teknisk data

[In] märkström	25 A
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Kapacitet för brytare	N
Brytförmåga	20 kA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 10 kA Icu at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
[Ui] isolationsspänning	500 V AC
Positionsindikering	Ja
Manövertyp	ON/OFF knapp Fjärrstyrd med puls Fjärrstyrd kontinuerligt Vippa
Kontrollsignaltyp	Underhållen Impuls Hållen mycket låg spänning
Lokal indikering	Blinkande LED: apparat överhettad Grön LED: apparat till Blinkande LED: apparat utlöst Blinkande LED: apparat färdig Röd LED: fel
[Uc] manöverspänning	230 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz 48 V AC 50/60 Hz 24 V DC 48 V DC
[Us] matningsspänning	230 V AC vid 50/60 Hz
Montagesätt	Fast
Montagefästen	35 mm symmetrisk DIN-skena
9mm modul	11
Höjd	84 mm
Bredd	99 mm
Djup	77 mm
Färg	Vit
Mekanisk livslängd	50000 cycles
Elektrisk livslängd	AC-1: 50000 cycles AC 50 Hz
Förberedd för hänglås	Låsbar med hänglås
Beskrivning låsmöjligheter	Hänglås i FRÅN-läge

Jordfelskydd	Separat block
Produktkompatibilitet	Med PLC

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20 conforming to IEC 60529
Föroreningsgrad	3
Tropicalisation	2
Relativ fuktighet	93 % vid 40 °C

Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	698 g
Förpackning 1 höjd	9 cm
Förpackning 1 bredd	11,2 cm
Förpackning 1 längd	16,5 cm
Förpackning 2 enhetstyp	S03
Förpackning 2 antal enheter	14
Förpackning 2 vikt	10,249 kg
Förpackning 2 höjd	30 cm
Förpackning 2 bredd	30 cm
Förpackning 2 längd	40 cm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kviksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Halogeninnehåll	Produkt med halogenfria plastdelar

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------