



Produktdata

Range of product	Acti 9
Typ av produkt eller komponent	Automatisk återinkopplingsats
Enhetens korta namn	ARA iC60
Sammansättning signalkontakter	2 OF spänningsfria kontakter
Signalkretsspänning	24 V 10 mA AC/DC 230 V 1 A AC

Teknisk data

Manövertyp	Inhibering av automatiken underhållen 230 V AC 50/60 Hz Maximal återinkoppling impuls 230 V AC 50/60 Hz
Ingångsström	5 mA
Impulsvaraktighet	>= 200 ms styrkrets
Responstid	< 500 ms
[Us] driftspänning	230 V AC 50/60 Hz
Effektförbrukning i W	2 W
[Ui] isolationsspänning	400 V
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	6 kV
Inställningsvärde	Program 1: 1 återkopplingsförsök, kort cykel <10 s innan återkoppling /6 min reaktionstid Program 2: 3 återkopplingsförsök, kort cykel <10 s innan återkoppling /2 min reaktionstid Program 2: 3 återkopplingsförsök, kort cykel <1 min innan återkoppling /6 min reaktionstid Program 2: 3 återkopplingsförsök, kort cykel <3 min innan återkoppling /6 min reaktionstid Program 3: 5 återkopplingsförsök, lång fast cykel <10 s innan återkoppling /2 min reaktionstid Program 3: 5 återkopplingsförsök, lång fast cykel <1 min innan återkoppling /6 min reaktionstid Program 3: 5 återkopplingsförsök, lång fast cykel <3 min innan återkoppling /6 min reaktionstid Program 4: 5 återkopplingsförsök, lång progressiv cykel <10 s innan återkoppling /2 min reaktionstid Program 4: 5 återkopplingsförsök, lång progressiv cykel <1 min innan återkoppling /6 min reaktionstid Program 4: 5 återkopplingsförsök, lång progressiv cykel <3 min innan återkoppling /8 min reaktionstid Program 4: 5 återkopplingsförsök, lång progressiv cykel <4 min innan återkoppling /10 min reaktionstid Program 4: 5 återkopplingsförsök, lång progressiv cykel <5 min innan återkoppling /12 min reaktionstid
Lokal indikering	Blixt orange LED: inte i drift Blixt Grön LED: normal drift Blixt röd LED: återkopplingscykel pågår Fast röd LED: automatisk återkoppling låst
Montagesätt	Clip-on
Montagefästen	DIN-skena
Kombinerad skenfördelning komparabilitet	Nej
9mm modul	7

Höjd	93 mm
Bredd	63 mm
Djup	75,5 mm
Produktens vikt	470 g
Färg	Vit
Elektrisk livslängd	5000 cycles
Förberedd för hänglås	Låsbar med hänglås
Kabelns skallängd	10 Mm för botten anslutningströmförsörjning: 10 Mm för botten anslutningingångs/utgångsmodul: 8 mm för topp anslutningutgång:
Åtdragningsmoment	1 N.M strömförsörjning: 1 N.M ingångs/utgångsmodul: 0,7 N.m utgång:
Serie kompatibilitet	Acti 9 Acti 9 iC60
Produktkompatibilitet	4P iC60 3P iC60

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20 conforming to IEC 60529
Föroreningsgrad	3 conforming to IEC 60947
Överspänningskategori	II
Tropicalisation	2
Relativ fuktighet	93 % vid 40 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	525 g
Förpackning 1 höjd	9 cm
Förpackning 1 bredd	11 cm
Förpackning 1 längd	16 cm
Förpackning 2 enhetstyp	S03
Förpackning 2 antal enheter	14
Förpackning 2 vikt	7,85 kg
Förpackning 2 höjd	30 cm
Förpackning 2 bredd	30 cm
Förpackning 2 längd	40 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Halogeninnehåll	Produkt med halogenfria plastdelar

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------