



### Produktdata

Range of product	Acti 9
Produktnamn	Acti 9 iRLI
Typ av produkt eller komponent	Relä
Enhetens korta namn	IRLI
Enhetsapplikation	Changeover relay
Signalkontaktssammansättning	C/O + 1 NO
[Uc] manöverspänning	12 V AC 50/60 Hz

### Teknisk data

[Ie] märkdriftström	10 A vid 230 V AC (cos Phi = 1)
[Ui] isolationsspänning	250 V AC
Tillförd effekt	4 VA
Matningens inkopplingsström	4 VA
Montagesätt	Fast
Montagefästen	35 mm symmetrisk DIN-skena
9mm modul	2
Höjd	88 mm
Bredd	18 mm
Djup	70 mm
Nettovikt	0,112 kg
Färg	Vit
Elektrisk livslängd	AC-21: 100000 cycles
Anslutningar - plintar	Tunnelplintar 0,5...6 mm <sup>2</sup>

### Miljö

Standarder	IEC 255 NF C 45-250
IP-kapslingsklass	IP20
Omgivningstemperatur vid drift	-5...55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C

### Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	117 g
Förpackning 1 höjd	1,8 cm
Förpackning 1 bredd	7 cm
Förpackning 1 längd	8,5 cm
Förpackning 2 enhetstyp	BB1
Förpackning 2 antal enheter	12
Förpackning 2 vikt	1,471 kg
Förpackning 2 höjd	9 cm
Förpackning 2 bredd	8 cm

Förpackning 2 längd	22 cm
Förpackning 3 enhetstyp	S03
Förpackning 3 antal enheter	144
Förpackning 3 vikt	17,335 kg
Förpackning 3 höjd	30 cm
Förpackning 3 bredd	30 cm
Förpackning 3 längd	40 cm

### Hållbarhetsinformation

Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

### Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------