



Produktdata

Range of product	Acti 9
Produktnamn	Acti 9 iERL
Typ av produkt eller komponent	Påbyggad för arbetsströmrelä
Enhetens korta namn	IERL
Enhetsapplikation	Extension for changeover relay
Signalkontaktssammansättning	1C/O + 1 NO
[Uc] manöverspänning	48 V AC 50/60 Hz

Teknisk data

[Ie] märkdriftström	10 A vid 230 V AC (cos Phi = 1)
[Ui] isolationsspänning	250 V AC
Tillförd effekt	8 VA
Matningens inkopplingsström	8 VA
Montagesätt	Fast
Montagefästen	35 mm symmetrisk DIN-skena
9mm modul	2
Höjd	88 mm
Bredd	18 mm
Djup	70 mm
Produktens vikt	0,112 kg
Färg	Vit
Elektrisk livslängd	AC-21: 100000 cycles
Anslutningar - plintar	Tunnelplintar 0,5...6 mm ² Flatstiftsanslutning

Miljö

Standarder	NF C 45-250 IEC 255
IP-kapslingsklass	IP20
Omgivningstemperatur vid drift	-5...55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	112 g
Förpackning 1 höjd	1,7 cm
Förpackning 1 bredd	6,6 cm
Förpackning 1 längd	8,5 cm
Förpackning 2 enhetstyp	BB1
Förpackning 2 antal enheter	12
Förpackning 2 vikt	1,41 kg
Förpackning 2 höjd	8 cm
Förpackning 2 bredd	10 cm

Förpackning 2 längd	23 cm
Förpackning 3 enhetstyp	S03
Förpackning 3 antal enheter	144
Förpackning 3 vikt	16,615 kg
Förpackning 3 höjd	30 cm
Förpackning 3 bredd	30 cm
Förpackning 3 längd	40 cm

Hållbarhetsinformation

Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------