



Produktdata

Produktfamilj	Acti9
Produktnamn	Acti 9 iPB
Typ av produkt eller komponent	Tryckknapp
Enhetens korta namn	iPB
Standarder	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

Teknisk data

Kontaktbestyckning	1 NC
[Ie] märkdriftström	20 A
Ue märkspänning	250 V AC
Manövertyp	1 tryckknapp Grå
Montagesätt	Fast
Montagefästen	35 mm symmetrisk DIN-skena
Kombinerad skenfördelning kompatibilitet	Uppåt: Clario Uppåt: Libro Uppåt: Prodis
9mm modul	2
Höjd	82 mm
Bredd	18 mm
Djup	71,5 mm
Färg	Vit
Elektrisk livslängd	30000 cycles AC 50/60 Hz AC-22:
Anslutningar - plintar	Överlappande tunnelplint0,5 mm ² solid 1 kabel (kablar) Överlappande tunnelplint0,5 mm ² flexibel 1 kabel (kablar) Överlappande tunnelplint0,5 mm ² flexibel med hylsa 1 kabel (kablar) Överlappande tunnelplint2,5 mm ² solid 2 kabel (kablar) Överlappande tunnelplint2,5 mm ² flexibel 2 kabel (kablar) Överlappande tunnelplint2,5 mm ² flexibel med hylsa 2 kabel (kablar)
Kabelns skallängd	9 mm
Åtdragningsmoment	1 N.m

Miljö

Tropicalisation	2
Relativ fuktighet	95 % vid 55 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-35...70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...80 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	Db
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	8,5 cm
Förpackning 1 bredd	2 cm
Förpackning 1 djup	8 cm

Förpackning 1 vikt	39 g
Förpackningstyp 2	Gyári csomagolás
Antal i Förpackning 2	12
Förpackning 2 höjd	8 cm
Förpackning 2 bredd	10 cm
Förpackning 2 djup	23 cm
Förpackning 2 vikt	526 g
Förpackningstyp 3	Doboz
Number of Units in Package 3	108
Förpackning 3 höjd	30 cm
Förpackning 3 bredd	30 cm
Förpackning 3 djup	40 cm
Förpackning 3 vikt	5,236 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------