



Produktdata

Produktfamilj	Acti9
Produktnamn	Acti 9 iPB
Typ av produkt eller komponent	Tryckknapp
Enhetens korta namn	iPB
Standarder	IEC 60947-5-1 IEC 60669-1

Teknisk data

Kontaktbestyckning	1 NO
[Ie] märkdriftström	20 A
Ue märkspänning	250 V AC
Manövertyp	1 tryckknapp Grå
Montagesätt	Fast
Montagefästen	35 mm symmetrisk DIN-skena
Kombinerad skenfördelning kompatibilitet	Uppåt: Clario Uppåt: Libro Uppåt: Prodis
9mm modul	2
Höjd	82 mm
Bredd	18 mm
Djup	71 mm
Färg	Vit
Elektrisk livslängd	30000 cycles AC 50/60 Hz AC-22:
Anslutningar - plintar	Överlappande tunnelplint0,5 mm ² solid 1 kabel (kablar) Överlappande tunnelplint0,5 mm ² flexibel 1 kabel (kablar) Överlappande tunnelplint0,5 mm ² flexibel med hylsa 1 kabel (kablar) Överlappande tunnelplint2,5 mm ² solid 2 kabel (kablar) Överlappande tunnelplint2,5 mm ² flexibel 2 kabel (kablar) Överlappande tunnelplint2,5 mm ² flexibel med hylsa 2 kabel (kablar)
Kabelns skallängd	9 mm
Åtdragningsmoment	1 N.m

Miljö

Tropicalisation	2
Relativ fuktighet	95 % vid 55 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-35...70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...80 °C

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här.
Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten hos dessa produkter för specifika användningsapplikationer.
Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav.
Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	2,000 cm
Förpackning 1 bredd	7,500 cm
Förpackning 1 djup	9,000 cm
Förpackning 1 vikt	39,000 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	12
Förpackning 2 höjd	8,000 cm
Förpackning 2 bredd	10,000 cm
Förpackning 2 djup	23,300 cm
Förpackning 2 vikt	517,000 g
Förpackningstyp 3	S03
Number of Units in Package 3	108
Förpackning 3 höjd	30,000 cm
Förpackning 3 bredd	30,000 cm
Förpackning 3 djup	40,000 cm
Förpackning 3 vikt	5,074 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------