



Produktdata

Produktfamilj	Acti9
Produktnamn	Acti 9 iSSW
Typ av produkt eller komponent	Linjekopplare
Enhetens korta namn	iSSW
Enhetsapplikation	Elektrisk kretsstyrning
Kontaktbestyckning	1 C/O
Ue märkspänning	250 V AC 50/60 Hz
Standarder	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

Teknisk data

[Le] märkdriftström	20 A
Manövertyp	Vippa 2 positioner
Märkning	0 - 1
Montagesätt	Clip-on
Montagefästen	DIN-skena
9mm modul	2
Höjd	82 mm
Bredd	18 mm
Djup	75 mm
Färg	Vit
Elektrisk livslängd	30000 cycles cos Phi = 0.8 AC-22:
Anslutningar - plintar	Överlappande tunnelplint (nedåt) 0,5...2,5 mm ² flexibel 2 kabel (kablar) Överlappande tunnelplint (nedåt) 0,5...2,5 mm ² solid utan ändhylsa 2 kabel (kablar)
Kabelns skalllängd	9 mm
Åtdragningsmoment	1 N.m

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20 överensstämmer med IEC 60529
Tropicalisation	2
Föroreningsgrad	3
Relativ fuktighet	95 % vid 55 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-20...50 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	6,6 cm
Förpackning 1 bredd	1,8 cm
Förpackning 1 djup	8,2 cm
Förpackning 1 vikt	46 g
Förpackningstyp 2	BB1

Antal i Förpackning 2	12
Förpackning 2 höjd	7,8 cm
Förpackning 2 bredd	9,8 cm
Förpackning 2 djup	23,3 cm
Förpackning 2 vikt	583 g
Förpackningstyp 3	S03
Number of Units in Package 3	108
Förpackning 3 höjd	30 cm
Förpackning 3 bredd	30 cm
Förpackning 3 djup	40 cm
Förpackning 3 vikt	5,735 kg

Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------