



## Produktdata

Range of product	Acti 9
Produktnamn	Acti 9 iLL
Typ av produkt eller komponent	Kontrollampa norm
Enhetens korta namn	IIL
[Us] matningsspänning	12...48 V AC vid 50/60 Hz 12...48 V DC

## Teknisk data

Blinkfrekvens	2 Hz
Indicator light	1 LED grön, 0,3 W) 100000 h
Montagesätt	Fast
Montagefästen	Symmetrisk DIN-skena
Kombinerad skenfördelning kompatibilitet	Uppåt: Prodis
9mm modul	2
Höjd	82 mm
Bredd	18 mm
Djup	69,5 mm
Färg	Vit (RAL 9003)
Hjälpkontaktsplint	Tunnelanslutning 1 kabel (kablar) solid 0,5 mm <sup>2</sup> Tunnelanslutning 2 kabel (kablar) solid 2,5 mm <sup>2</sup> Tunnelanslutning 1 kabel (kablar) flexibel 0,5 mm <sup>2</sup> Tunnelanslutning 2 kabel (kablar) flexibel 2,5 mm <sup>2</sup> Tunnelanslutning 2 kabel (kablar) flexibel med hylsa 2,5 mm <sup>2</sup>
Kabelns skallängd	9 mm
Åtdragningsmoment	1 N.m

## Miljö

Standarder	IEC 60947-5-1
IP-kapslingsklass	IP2 IPxx B
Föreningegrad	3
Tropicalisation	2
Relativ fuktighet	95 % vid 55 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-35...70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...80 °C

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>

---

Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

---

## Kontraktsgaranti

---

Garanti	18 months
---------	-----------

---