

A9F94150

Dvärgbrytare, Acti9 iC60L, 1 P, 50 A, C-kurva, brytförmåga 15 kA vid 240 VAC enligt EN60898, 15 kA enligt EN60947-2



Produktdata

Enhetsapplikation	Distribution
Produktfamilj	Acti 9
Produktnamn	Acti 9 iC60
Typ av produkt eller komponent	Dvärgbrytare
Enhetens korta namn	IC60L
Antal poler	1P
Antal skyddade poler	1
[In] märkström	50 A
Typ av nät	DC AC
Utlösarteknik	Termisk-magnetisk
Kurvkod	C
Brytförmåga	15 KA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 30 KA Icu at 100...133 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 70 KA Icu at 12...60 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 20 KA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 60...72 V DC 25 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 12...60 V DC
Användnings kategori	Category A conforming to EN 60947-2 Kategori A överensstämmer med IEC 60947-2
Lämplighet för isolation	Yes conforming to EN 60947-2 Ja överensstämmer med IEC 60947-2
Standarder	IEC 60947-2 EN 60947-2

Teknisk data

Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Magnetisk utlösningsnivå	8 x In +/- 20 %
[ICS] servicebrytförmåga	7.5 KA 50 % conforming to EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 7.5 KA 50 % conforming to IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 35 KA 50 % överensstämmer med EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz 35 KA 50 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz 15 KA 50 % conforming to IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz 15 KA 50 % conforming to EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz 20 KA 100 % överensstämmer med EN 60947-2 - 72 V DC 20 KA 100 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 72 V DC 25 KA 100 % överensstämmer med EN 60947-2 - 12...60 V DC 25 kA 100 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 12...60 V DC
[Ui] isolationsspänning	500 V AC 50/60 Hz conforming to EN 60947-2 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	6 KV conforming to EN 60947-2 6 kV conforming to IEC 60947-2
Positionsindikering	Ja
Manövertyp	Vippa
Lokal indikering	Trip indikering
Montagesätt	Fast
Montagefästen	DIN-skena
Kombinerad skenfördelning kompatibilitet	Top or bottom: YES

9mm modul	2
Höjd	85 mm
Bredd	18 mm
Djup	78,5 mm
Produktens vikt	0,215 kg
Färg	Vit
Mekanisk livslängd	20000 cycles
Elektrisk livslängd	10000 cycles
Anslutningar - plintar	Single terminal (top or bottom) 1...35 mm ² rigid Single terminal (top or bottom) 1...25 mm ² flexible
Kabelns skallängd	14 mm för topp eller botten anslutning
Åtdragningsmoment	3,5 N.m topp eller botten
Jordfelskydd	Utan




Miljö

IP-kapslingsklass	IP20 överensstämmer med IEC 60529 IP20 conforming to EN 60529
Föroreningsgrad	3 conforming to EN 60947-2 3 conforming to IEC 60947-2
Överspänningskategori	IV
Tropicalisation	2 conforming to IEC 60068-1
Relativ fuktighet	95 % vid 55 °C
Arbets höjd över havet	0...2000 m
Omgivningstemperatur vid drift	-35...70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...85 °C

Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	137 g
Förpackning 1 höjd	1,8 cm
Förpackning 1 bredd	7 cm
Förpackning 1 längd	9,5 cm
Förpackning 2 enhetstyp	BB1
Förpackning 2 antal enheter	12
Förpackning 2 vikt	1,681 kg
Förpackning 2 höjd	10 cm
Förpackning 2 bredd	8 cm
Förpackning 2 längd	22 cm
Förpackning 3 enhetstyp	S03
Förpackning 3 antal enheter	132
Förpackning 3 vikt	18,978 kg
Förpackning 3 höjd	30 cm
Förpackning 3 bredd	30 cm
Förpackning 3 längd	40 cm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel  EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	 Ja

RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------
