



Produktdata

| | |
|--------------------------------|--|
| Produktområde | Clario |
| Produktfamilj | Clario |
| Produktnamn | IDPN |
| Typ av produkt eller komponent | Dvärgbrytare |
| Enhetens korta namn | IDPN N |
| Enhetsapplikation | Distribution |
| Antal poler | 1P + N |
| Antal skyddade poler | 1 |
| Neutralledares placering | Vänster |
| [In] märkström | 10 A |
| Typ av nät | AC |
| Utlösarteknik | Termisk-magnetisk |
| Kurvkod | B |
| Brytförmåga | 6000 A Icn överensstämmer med EN/IEC 60898-1 vid 230 V AC 50/60 Hz |
| Lämplighet för isolation | Ja |

Teknisk data

| | |
|--|--|
| Nätverksfrekvens | 50/60 Hz |
| Ue märkspänning | 230 V AC 50/60 Hz mellan fas och nolla |
| Magnetisk utlösningssnivå | 3...5 x In |
| [ICS] servicebrytförmåga | 6000 A 100 % x Icn vid 230 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN/IEC 60898-1 |
| Begränsningsklass | 3 conforming to EN/IEC 60898-1 |
| [Ui] isolationsspänning | 400 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
| [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning | 4 kV conforming to IEC 60947-2 |
| Positionsindikering | Ja |
| Manövertyp | Vippa |
| Lokal indikering | TILL/FRÅN indikering |
| Montagesätt | Clip-on |
| Montagefästen | DIN-skena |
| 9mm modul | 2 |
| Höjd | 81 mm |
| Bredd | 18 mm |
| Djup | 78 mm |
| Produktens vikt | 115 g |
| Färg | Vit |
| Mekanisk livslängd | 20000 cycles |
| Elektrisk livslängd | 20000 cycles |
| Beskrivning låsmöjligheter | Padlocking device |
| Anslutningar - pinter | Tunnel type terminals downstream 0.33...10 mm ² flexible Tunnel type terminals downstream 0.75...16 mm ² rigid Tunnel type terminals upstream 0.33...10 mm ² flexible Tunnel type terminals upstream 0.75...16 mm ² rigid |
| Kabelns skallängd | 13 mm |

| | |
|-------------------|---------------|
| Åtdragningsmoment | 2 N.m |
| Jordfelskydd | Separat block |

Miljö

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Standarder | EN/IEC 60898-1 |
| IP-kapslingsklass | IP20 conforming to IEC 60529 |
| Förereningsgrad | 3 conforming to IEC 60947-1 |
| Tropicalisation | 2 conforming to IEC 60068-1 |
| Relativ fuktighet | 95 % vid 55 °C |
| Arbets höjd över havet | 2000 m |
| Omgivningstemperatur vid drift | -25...70 °C |
| Omgivande lufttemperatur för lagring | -40...70 °C |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Förpackning 1 enhetstyp | PCE |
| Förpackning 1 antal enheter | 1 |
| Förpackning 1 vikt | 117 g |
| Förpackning 1 höjd | 1,8 cm |
| Förpackning 1 bredd | 7,5 cm |
| Förpackning 1 längd | 8,9 cm |
| Förpackning 2 enhetstyp | BB1 |
| Förpackning 2 antal enheter | 12 |
| Förpackning 2 vikt | 1,404 kg |
| Förpackning 2 höjd | 2,85 cm |
| Förpackning 2 bredd | 30 cm |
| Förpackning 2 längd | 20 cm |
| Förpackning 3 enhetstyp | S03 |
| Förpackning 3 antal enheter | 144 |
| Förpackning 3 vikt | 17,335 kg |
| Förpackning 3 höjd | 30 cm |
| Förpackning 3 bredd | 30 cm |
| Förpackning 3 längd | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|---------------------------|--|
| Hållbarhetsstatus | Green Premium-produkt |
| REACH-förordning | REACH-Deklaration |
| EU RoHS-direktiv | Kompatibel EU RoHS-deklaration |
| Kvicksilverfri | Ja |
| RoHS-undantagsinformation | Ja |
| RoHS-förordning Kina | RoHS-deklaration Kina |
| Miljöupplysning | Produktmiljöprofil |
| WEEE | Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor. |
| Halogeninnehåll | Halogenfri produkt |

Kontraktsgaranti

| | |
|---------|---------------------------------|
| Garanti | Enligt våra försäljningsvillkor |
|---------|---------------------------------|