



Produktdata

Produktfamilj	Acti9
Produktnamn	Acti 9 iSW
Typ av produkt eller komponent	Lastfrånskiljare
Enhetens korta namn	iSW
Enhetsapplikation	Manövrering
Antal poler	1P
Användnings kategori	AC-22A
Lämplighet för isolation	Ja

Teknisk data

[Ie] märkdriftström	20 A vid 250 V AC 50/60 Hz
Ue märkspänning	250 V AC 50/60 Hz
[Ui] isolationsspänning	250 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN/IEC 60669-2-4
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	4 kV
Manövertyp	Vippa
Lokal indikering	TILL/FRÅN indikering
Positionsindikering	Ja
Montagesätt	Fast
Montagefästen	DIN-skena
9mm modul	2
Höjd	77 mm
Bredd	18 mm
Djup	70 mm
Färg	Grå
Mekanisk livslängd	300000 cycles
Elektrisk livslängd	30000 cycles
Anslutningar - plintar	Tunnelplintar - 10 mm ² - solid Tunnelplintar - 10 mm ² - flexibel Tunnelplintar - 10 mm ² - flexibel med hylsa
Kabelns skalllängd	9 mm
Åtdragningsmoment	1,2 N.m

Miljö

Standarder	EN/IEC 60669-2-4
IP-kapslingsklass	IP4
Föroreningsgrad	2
Tropicalisation	2
Relativ fuktighet	95 % vid 55 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-20...50 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifika användningsapplikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	2,0 cm
Förpackning 1 bredd	5,8 cm
Förpackning 1 djup	6,8 cm
Förpackning 1 vikt	52,0 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	12
Förpackning 2 höjd	8,8 cm
Förpackning 2 bredd	9,4 cm
Förpackning 2 djup	22,2 cm
Förpackning 2 vikt	676,0 g
Förpackningstyp 3	S03
Number of Units in Package 3	144
Förpackning 3 höjd	30,0 cm
Förpackning 3 bredd	30,0 cm
Förpackning 3 djup	40,0 cm
Förpackning 3 vikt	8,553 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------