



Produktdata

Produktfamilj	Acti9
Produktnamn	Acti 9 iSW
Typ av produkt eller komponent	Lastfrånskiljare
Enhetens korta namn	iSW
Enhetsapplikation	Manövrering
Antal poler	1P
Användnings kategori	AC-22A
Lämplighet för isolation	Ja

Teknisk data

[Ie] märkdriftström	32 A vid 250 V AC 50/60 Hz
Ue märkspänning	250 V AC 50/60 Hz
[Ui] isolationsspänning	250 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN/IEC 60669-2-4
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	4 kV
Manövertyp	Vippa
Lokal indikering	TILL/FRÅN indikering
Positionsindikering	Ja
Montagesätt	Fast
Montagefästen	DIN-skena
9mm modul	2
Höjd	77 mm
Bredd	18 mm
Djup	70 mm
Färg	Grå
Mekanisk livslängd	300000 cycles
Elektrisk livslängd	30000 cycles
Anslutningar - plintar	Tunnelplintar - 10 mm ² - solid Tunnelplintar - 10 mm ² - flexibel Tunnelplintar - 10 mm ² - flexibel med hylsa
Kabelns skalllängd	9 mm
Åtdragningsmoment	1,2 N.m

Miljö

Standarder	EN/IEC 60669-2-4
IP-kapslingsklass	IP4
Föroreningsgrad	2
Tropicalisation	2
Relativ fuktighet	95 % vid 55 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-20...50 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	Db
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	2,000 cm
Förpackning 1 bredd	7,500 cm
Förpackning 1 djup	8,000 cm
Förpackning 1 vikt	52,000 g
Förpackningstyp 2	Gyári csomagolás
Antal i Förpackning 2	12
Förpackning 2 höjd	8,500 cm
Förpackning 2 bredd	9,000 cm
Förpackning 2 djup	22,000 cm
Förpackning 2 vikt	671,000 g
Förpackningstyp 3	Doboz
Number of Units in Package 3	144
Förpackning 3 höjd	30,000 cm
Förpackning 3 bredd	30,000 cm
Förpackning 3 djup	40,000 cm
Förpackning 3 vikt	8,456 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------