



Produktdata

Produktfamilj	Acti9
Produktnamn	Acti 9 iSW
Typ av produkt eller komponent	Lastfrånskiljare
Enhetens korta namn	iSW
Enhetsapplikation	Manövrering
Antal poler	2P
Användnings kategori	AC-22A

Teknisk data

[Ie] märkdriftström	32 A vid 250 V AC 50/60 Hz
Ue märkspänning	415 v AC 50/60 Hz
[Ui] isolationsspänning	250 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC EN 60669-1
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	4 kV
Manövertyp	Vippa
Lokal indikering	TILL/FRÅN indikering och lampa
Signalkretsspänning	AC: 230 V 50/60 Hz
Montagesätt	Fast
Montagefästen	DIN-skena
9mm modul	2
Höjd	77 mm
Bredd	18 mm
Djup	70 mm
Färg	Vit
Mekanisk livslängd	300000 cycles
Elektrisk livslängd	30000 cycles
Anslutningar - plintar	Tunnelplintar - 10 mm ² - solid Tunnelplintar - 10 mm ² - flexibel Tunnelplintar - 10 mm ² - flexibel med hylsa
Kabelns skalllängd	9 mm
Åtdragningsmoment	1,2 N.m

Miljö

Standarder	IEC EN 60669-1
IP-kapslingsklass	IP4
Föreningegrad	2
Tropicalisation	2
Relativ fuktighet	95 % vid 55 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-20...50 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	Db
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	2,0 cm
Förpackning 1 bredd	8,0 cm
Förpackning 1 djup	8,5 cm
Förpackning 1 vikt	68,0 g
Förpackningstyp 2	Gyári csomagolás
Antal i Förpackning 2	12
Förpackning 2 höjd	8,0 cm
Förpackning 2 bredd	10,0 cm
Förpackning 2 djup	23,0 cm
Förpackning 2 vikt	864,0 g
Förpackningstyp 3	Doboz
Number of Units in Package 3	144
Förpackning 3 höjd	30,0 cm
Förpackning 3 bredd	30,0 cm
Förpackning 3 djup	40,0 cm
Förpackning 3 vikt	10,851 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------