



Produktdata

Produktfamilj	Acti9
Produktnamn	Acti 9 iSW
Typ av produkt eller komponent	Lastfrånskiljare
Enhetens korta namn	iSW
Enhetsapplikation	Isolering Manövrering
Antal poler	1P
Användnings kategori	AC-22A
Lämplighet för isolation	Ja

Teknisk data

[Ie] märkdriftström	40 A vid 240 V AC 50/60 Hz
Ue märkspänning	240 V AC 50/60 Hz
[Icm] märkslutförmåga	4,2 kA lastfrånskiljare ensam
[Icw] märkkorttidsström	1260 A
[Ui] isolationsspänning	250 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	6 kV
Manövertyp	Vippa
Lokal indikering	TILL/FRÅN indikering
Positionsindikering	Ja
Montagesätt	Fast
Montagefästen	DIN-skena
Kombinerad skenfördelning kompatibilitet	Topp eller botten: ja
9mm modul	2
Höjd	85 mm
Bredd	18 mm
Djup	73 mm
Färg	Vit
Mekanisk livslängd	20000 cycles
Elektrisk livslängd	15000 cycles
Anslutningar - plintar	Tunnelplintar (topp eller botten) - $\leq 1 \times 50 \text{ mm}^2$ - solid Tunnelplintar (topp eller botten) - $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$ - flexibel Tunnelplintar (topp eller botten) - $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$ - flexibel med hylsa
Kabelns skalllängd	9 mm
Åtdragningsmoment	3,5 N.m

Miljö

Standarder	IEC 60947-3 EN 60947-3
IP-kapslingsklass	IP20
Föroreningsgrad	3
Tropicalisation	2
Relativ fuktighet	95 % vid 55 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...85 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	Db
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	2,0 cm
Förpackning 1 bredd	7,5 cm
Förpackning 1 djup	9,5 cm
Förpackning 1 vikt	83,75 g
Förpackningstyp 2	Gyári csomagolás
Antal i Förpackning 2	12
Förpackning 2 höjd	8,5 cm
Förpackning 2 bredd	10,0 cm
Förpackning 2 djup	22,0 cm
Förpackning 2 vikt	1,059 kg
Förpackningstyp 3	Doboz
Number of Units in Package 3	132
Förpackning 3 höjd	30,0 cm
Förpackning 3 bredd	30,0 cm
Förpackning 3 djup	40,0 cm
Förpackning 3 vikt	12,037 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Halogeninnehåll	Produkt med halogenfria plastdelar

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------