



## Produktdata

Produktfamilj	Acti9
Produktnamn	Acti 9 iSW
Typ av produkt eller komponent	Lastfrånskiljare
Enhetens korta namn	iSW
Enhetsapplikation	Manövrering Isolering
Antal poler	3P
Användnings kategori	AC-22A
Lämplighet för isolation	Ja

## Teknisk data

[Ie] märkdriftström	40 A vid 415 v AC 50/60 Hz
Ue märkspänning	415 v AC 50/60 Hz
[Icm] märkslutförmåga	4,2 kA lastfrånskiljare ensam
[Icw] märkkorttidsström	1260 A
[Ui] isolationsspänning	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	6 kV
Manövertyp	Vippa
Lokal indikering	TILL/FRÅN indikering
Positionsindikering	Ja
Montagesätt	Fast
Montagefästen	DIN-skena
Kombinerad skenfördelning kompatibilitet	Topp eller botten: ja
9mm modul	6
Höjd	85 mm
Bredd	54 mm
Djup	73 mm
Färg	Vit
Mekanisk livslängd	20000 cycles
Elektrisk livslängd	15000 cycles
Anslutningar - plintar	Tunnelplintar (topp eller botten) - <= 1 x 50 mm <sup>2</sup> - solid Tunnelplintar (topp eller botten) - <= 1 x 35 mm <sup>2</sup> - flexibel Tunnelplintar (topp eller botten) - <= 1 x 35 mm <sup>2</sup> - flexibel med hylsa
Kabelns skalllängd	9 mm
Åtdragningsmoment	3,5 N.m

## Miljö

Standarder	EN 60947-3 IEC 60947-3
IP-kapslingsklass	IP20
Föreningegrad	3
Tropicalisation	2
Relativ fuktighet	95 % vid 55 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...85 °C

## Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	Db
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	5,5 cm
Förpackning 1 bredd	7,5 cm
Förpackning 1 djup	9,5 cm
Förpackning 1 vikt	250,5 g
Förpackningstyp 2	Gyári csomagolás
Antal i Förpackning 2	4
Förpackning 2 höjd	8,5 cm
Förpackning 2 bredd	10 cm
Förpackning 2 djup	22 cm
Förpackning 2 vikt	1,054 kg
Förpackningstyp 3	Doboz
Number of Units in Package 3	44
Förpackning 3 höjd	30 cm
Förpackning 3 bredd	30 cm
Förpackning 3 djup	40 cm
Förpackning 3 vikt	11,98 kg

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Halogeninnehåll	Produkt med halogenfria plastdelar

## Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------