



Produktdata

Produktfamilj	Acti 9
Typ av produkt eller komponent	Fasskena
Tillbehör / separat kategori	Anslutningstillbehör
Rader beskrivning	1L
Length in 18 mm modules	6

Teknisk data

Antal vägar	6 vägar 1 L
Polkonfiguration för 1 sätt	1 x 1P
Anslutningsavstånd	18 mm
Anslutningstyp	Tooth
Avståndet mellan sätt	18 mm
Märkning	L
Isolation	Isolerad
Produktbeskrivning	Kapbar
[Ie] märkdriftström	100 A at 40 °C
Ue märkspänning	415 V AC
[Ui] isolationsspänning	500 V AC conforming to IEC 61439-2
Montagesätt	Horisontell
Montageplats	Top or bottom on tunnel type terminals Top or bottom on double terminal
9mm modul	12
Bredd	110 mm
Färg	Vit (RAL 9003)
Serie kompatibilitet	Acti 9 iC60 Acti 9 iK60 Acti 9 iID Acti 9 iID K Acti 9 iSW Acti 9 iSW-NA Multi 9 Multi 9 C60

Miljö

Standarder	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Brandtålighet	960 °C (30 s) conforming to IEC 60695-2-1
Föreningegrad	3 conforming to IEC 60947-7-1
IP-kapslingsklass	IP20 with end-pieces and tooth covers

Packing Units

Förpackning 1 vikt	0,024 kg
Förpackning 1 höjd	0,600 dm
Förpackning 1 bredd	0,860 dm
Förpackning 1 längd	2,470 dm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------