



Produktdata

Produktfamilj	Acti 9
Produktnamn	Acti 9 iID
Typ av produkt eller komponent	Jordfelsbrytare (RCCB)
Enhetens korta namn	iID
Antal poler	2P
Neutralledares placering	Vänster
[In] märkström	63 A
Typ av nät	AC
Känslighet läckström	300 mA
Jordfelsskydd med tidsfördröjning	Momentan
Jordfelsbrytare klass	Typ AC

Teknisk data

Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Ue märkspänning	220...240 V AC 50/60 Hz
Märkström bryt- och slutkapacitet	Idm 1500 A Im 1500 A
Angiven kortslutningsström	10 kA
[Ui] isolationsspänning	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	6 kV
Stötström	250 A
Positionsindikering	Ja
Manövertyp	Vippa
Montagesätt	Clip-on
Montagefästen	DIN-skena
9mm modul	4
Höjd	91 mm
Bredd	36 mm
Djup	73 mm
Produktens vikt	0,21 kg
Färg	Vit
Mekanisk livslängd	20000 cycles
Elektrisk livslängd	15000 cycles AC-1:
Beskrivning låsmöjligheter	Padlocking device
Anslutningar - plintar	Dubbla anslutningar front 1...35 mm ² solid Dubbla anslutningar front 1...25 mm ² flexibel Dubbla anslutningar front 1...25 mm ² flexibel med hylsa Dubbla anslutningar bakre 1...25 mm ² solid Dubbla anslutningar bakre 1...16 mm ² flexibel Dubbla anslutningar bakre 1...16 mm ² flexibel med hylsa
Kabelns skallängd	14 mm för topp eller botten anslutning
Åtdragningsmoment	3,5 N.m topp eller botten

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifika användares applikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.

Miljö

Standarder	EN/IEC 61008-1
IP-kapslingsklass	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (normkapsling) conforming to IEC 60529
Föreningegrad	3
Elektromagnetisk kompatibilitet	Impulstålighet 8/20 µs, 250 A överensstämmer med EN/IEC 61008-1
Omgivningstemperatur vid drift	-5...60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...85 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	4 cm
Förpackning 1 bredd	8,5 cm
Förpackning 1 djup	10 cm
Förpackning 1 vikt	214 g

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------