



Produktdata

Produktfamilj	Acti 9
Produktnamn	Acti 9 iID
Typ av produkt eller komponent	Jordfelsbrytare (RCCB)
Enhetens korta namn	IID
Antal poler	4P
Neutralledares placering	Vänster
[In] märkström	63 A
Typ av nät	AC
Känslighet läckström	300 mA
Jordfelsskydd med tidsfördröjning	Selektiv
Jordfelsbrytare klass	Typ A-SI

Teknisk data

Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Ue märkspänning	380...415 V AC 50/60 Hz
Märkström bryt- och slutkapacitet	Idm 1500 A Im 1500 A
Angiven kortslutningsström	10 kA
[U] isolationsspänning	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	6 kV
Positionsindikering	Ja
Manövertyp	Vippa
Montagesätt	Clip-on
Montagefästen	DIN-skena
9mm modul	8
Höjd	91 mm
Bredd	72 mm
Djup	73 mm
Produktens vikt	0,37 kg
Färg	Vit
Mekanisk livslängd	20000 cycles
Elektrisk livslängd	AC-1: 15000 cycles
Beskrivning låsmöjligheter	Padlocking device
Anslutningar - plintar	Dubbla anslutningar front 1...35 mm ² solid Dubbla anslutningar front 1...25 mm ² flexibel Dubbla anslutningar front 1...25 mm ² flexibel med hylsa Dubbla anslutningar bakre 1...25 mm ² solid Double terminal back 1...16 mm ² flexibel Dubbla anslutningar bakre 1...16 mm ² flexibel med hylsa
Kabelns skallängd	14 mm för topp eller botten anslutning
Åtdragningsmoment	3.5 N.m top or bottom

Miljö

Standarder	EN/IEC 61008-1
IP-kapslingsklass	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Föroreningsgrad	3
Elektromagnetisk kompatibilitet	8/20 µs impulse withstand, 3000 A conforming to EN/IEC 61008-1
Omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...85 °C

Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	370 g
Förpackning 1 höjd	7,5 cm
Förpackning 1 bredd	8,4 cm
Förpackning 1 längd	10 cm
Förpackning 2 enhetstyp	S03
Förpackning 2 antal enheter	27
Förpackning 2 vikt	10,477 kg
Förpackning 2 höjd	30 cm
Förpackning 2 bredd	30 cm
Förpackning 2 längd	40 cm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Halogeninnehåll	Produkt med halogenfria plastdelar

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------