



Produktdata

Produktfamilj	Acti9
Produktnamn	Acti9 iID
Typ av produkt eller komponent	Jordfelsbrytare (RCCB)
Enhetens korta namn	IID
Enhetsapplikation	Elladdare
Antal poler	2P
Neutralledares placering	Vänster
[In] märkström	25 A
Typ av nät	AC
Känslighet läckström	30 mA
Jordfelsskydd med tidsfördröjning	Momentan
Jordfelsbrytare klass	Typ B-EV
Kvalitetsmärkning	VDE NF IMQ KEMA

Teknisk data

Enhets placering i system	Utgående Inkommande grupp
Nätverksfrekvens	50 Hz
Ue märkspänning	230 V AC 50 Hz
Märkström bryt- och slutkapacitet	Idm 1500 A Im 1500 A
Angiven kortslutningsström	10 kA
[Ui] isolationsspänning	250 V
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	6 kV
Positionsindikering	Ja
Manövertyp	Vippa
Lokal indikering	Trip indikering TILL/FRÅN indikering
Montagesätt	Clip-on
Montagefästen	DIN-skena
9mm modul	8
Höjd	88 mm
Bredd	72 mm
Djup	79 mm
Produktens vikt	350 g
Färg	Vit
Mekanisk livslängd	20000 cycles
Elektrisk livslängd	15000 cycles
Beskrivning låsmöjligheter	Padlocking device
Anslutningar - plintar	Dubbla anslutningar front 1...35 mm ² solid Dubbla anslutningar front 1...25 mm ² flexibel Dubbla anslutningar front 1...25 mm ² flexibel med hylsa Dubbla anslutningar bakre 1...25 mm ² solid Double terminal back 1...16 mm ² flexibel Dubbla anslutningar bakre 1...16 mm ² flexibel med hylsa

Kabelns skallängd	14 mm för topp eller botten anslutning
Åtdragningsmoment	3.5 N.m top or bottom

Miljö

Standarder	IEC 61008-2-1 IEC/EN 62423 EN 61008-2-1
Produktcertifieringar	CCC KC
IP-kapslingsklass	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK05
Föroreningsgrad	3
Överspänningskategori	IV
Elektromagnetisk kompatibilitet	Impulstålighet 8/20 µs, 3 kA överensstämmer med EN/IEC 61008-1
Arbets höjd över havet	0...2000 m
Omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...85 °C

Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	363 g
Förpackning 1 höjd	7,5 cm
Förpackning 1 bredd	8,5 cm
Förpackning 1 längd	10 cm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.