



## Produktdata

Produktfamilj	Acti9
Produktnamn	Acti9 iID
Typ av produkt eller komponent	Jordfelsbrytare (RCCB)
Enhetens korta namn	IID
Enhetsapplikation	Solceller 3P hastighet Hiss
Antal poler	4P
Neutralledares placering	Vänster
[In] märkström	63 A
Typ av nät	AC
Känslighet läckström	300 mA
Jordfelsskydd med tidsfördröjning	Momentan
Jordfelsbrytare klass	Typ B-SI
Kvalitetsmärkning	VDE NF IMQ KEMA

## Teknisk data

Enhets placering i system	Utgående Inkommande grupp
Nätverksfrekvens	50 Hz
Ue märkspänning	400 V AC 50 Hz
Märkström bryt- och slutkapacitet	Idm 1500 A Im 1500 A
Angiven kortslutningsström	10 kA
[Ui] isolationsspänning	500 V
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	6 kV
Positionsindikering	Ja
Manövertyp	Vippa
Lokal indikering	TILL/FRÅN indikering LED (grön)förekomst av spänning: Trip indikering
Montagesätt	Clip-on
Montagefästen	DIN-skena
9mm modul	8
Höjd	88 mm
Bredd	72 mm
Djup	79 mm
Produktens vikt	415 g
Färg	Vit
Mekanisk livslängd	20000 cycles
Elektrisk livslängd	15000 cycles
Beskrivning låsmöjligheter	Padlocking device

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifik användares applikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.

Anslutningar - plintar	Dubbla anslutningar front 1...35 mm <sup>2</sup> solid Dubbla anslutningar front 1...25 mm <sup>2</sup> flexibel Dubbla anslutningar front 1...25 mm <sup>2</sup> flexibel med hylsa Dubbla anslutningar bakre 1...25 mm <sup>2</sup> solid Double terminal back 1...16 mm <sup>2</sup> flexible Dubbla anslutningar bakre 1...16 mm <sup>2</sup> flexibel med hylsa
Kabelns skullängd	14 mm för topp eller botten anslutning
Åtdragningsmoment	3.5 N.m top or bottom

## Miljö

Standarder	IEC 61008-2-1 IEC/EN 62423 EN 61008-2-1
Produktcertifieringar	CCC KC
IP-kapslingsklass	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK05
Föroreningsgrad	3
Överspänningskategori	IV
Elektromagnetisk kompatibilitet	Impulstålighet 8/20 µs, 3 kA överensstämmer med EN/IEC 61008-1
Arbets höjd över havet	0...2000 m
Omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...85 °C

## Packing Units

Förpackning 1 vikt	0,413 g
Förpackning 1 höjd	8,500 cm
Förpackning 1 bredd	7,500 cm
Förpackning 1 längd	10,000 cm

## Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	<a href="#">Information Om Livslängdsslut</a>
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.