



### Produktdata

Produktfamilj	Actassi
Typ av produkt eller komponent	Pigtail multimode
Färg	Aquamantel: AquaLC housing: VitLC boot:
Kabelpaketering	Rulle av 1 m
Typ av förpackning	Plastpåse

### Teknisk data

Maximal dämpning	3,5 DB / 1 km vid 850 nm 1,5 dB / 1 km vid 1300 nm
Böjradie	50 mm dynamisk 30 mm statisk
Maximal införingsförlust	0,2 dB LC
Lägsta avkastningsförlust	30 dB LC
Fiberprestanda	OM3 50/125 µm
Fiberdiameter optisk	900 µm
Utbytesläge	Simplex
Inställning-mode av sändning	Multimode
Antalet optisk fiber	1
Ytterdiameter kabel	0,9 mm + - 0.2 MM
Material	Keramisk: LC connector ferrule
Kabellängd	1 m
Målregion	EUROPA ASIA_PACIFIC

### Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	-20...60 °C
Temperaturområde installation	-20...60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-20...60 °C
Miljökaraktäristik	LSZH (low smoke zero halogen):
Standarder	TIA/EIA-604-10 A LC kontakt: IEC 61754-20 Ed.2 LC kontakt: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OM3 fiberprestanda: IEC 60793-2-10 Typ A1a.2 fiberprestanda: TIA/EIA-568-C.3 fiberprestanda: ITU G.651 fiberprestanda: IEC 60754-1 LSZH: IEC 60754-2 LSZH: IEC_61034 LSZH: IEC 60332-1 flamskydd: IEC 60332-3C brandhårdighet: UL 94 V0 flamskydd:

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifika användningsapplikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.

## Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	10,000 g
Förpackning 1 höjd	2,800 mm
Förpackning 1 bredd	190,000 mm
Förpackning 1 längd	190,000 mm

## Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>