



### Produktdata

Produktfamilj	Actassi
Typ av produkt eller komponent	Pigtail singelmode
Färg	Gulmantel: BlåLC housing: VitLC boot:
Kabelpaketering	Rulle av 1 m
Typ av förpackning	Plastic bag

### Teknisk data

Maximal dämpning	0,45 DB / 1 km vid 1310 nm 0,3 dB / 1 km vid 1550 nm
Böjradie	50 mm dynamisk 30 mm statisk
Maximal införingsförlust	0,2 dB LC
Lägsta avkastningsförlust	50 dB LC
Fiberprestanda	OS2 9/125 µm
Fiberdiameter optisk	900 µm
Utbytesläge	Simplex
Inställning-mode av sändning	Singlemode
Antalet optisk fiber	1
Ytterdiameter kabel	0,9 mm + - 0.2 MM
Material	Keramisk: LC connector ferrule
Kabellängd	1 m
Målregion	ASIA_PACIFIC EUROPA

### Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	-20...60 °C
Temperaturområde installation	-20...60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-20...60 °C
Miljökaraktäristik	LSZH (low smoke zero halogen):
Standarder	TIA/EIA-604-10 A LC kontakt: IEC 61754-20 Ed.2 LC kontakt: TIA/EIA-568-C.3 fiberprestanda: IEC 60754-1 LSZH: IEC 60754-2 LSZH: IEC_61034 LSZH: IEC 60332-1 flamskydd: IEC 60332-3C brandhärdighet: UL 94 V0 flamskydd: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OS2 fiberprestanda: IEC 60793-2-10 Typ B1.3 fiberprestanda: ITU G.652.D fiberprestanda:

## Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	10,000 g
Förpackning 1 höjd	2,800 mm
Förpackning 1 bredd	190,000 mm
Förpackning 1 längd	190,000 mm

## Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>