



Produktdata

Produktfamilj	Linergy
Produktnamn	HK
Typ av produkt eller komponent	Fästplatta
Antal poler	3P + N
[I _{th}] termisk ström fritt i luft	25 A
I ² t ON aktivering	200000 A ² .s
Antal ledare	4 kabel (kablar) 4 mm ² vid 105 °C
Bredd	54 mm
Höjd	190 mm
Djup	61 mm

Teknisk data

[Ui] isolationsspänning	690 V överensstämmer med IEC 60439-1
9mm modul	6
Produktens vikt	0,23 kg

Miljö

Standarder	IEC 60439
Produktcertifieringar	UL LR0S (Lloyds register of shipping) CSA DNV

Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	385 g
Förpackning 1 höjd	6,3 cm
Förpackning 1 bredd	7,5 cm
Förpackning 1 längd	22 cm
Förpackning 2 enhetstyp	S03
Förpackning 2 antal enheter	20
Förpackning 2 vikt	8,437 kg
Förpackning 2 höjd	30 cm
Förpackning 2 bredd	30 cm
Förpackning 2 längd	40 cm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja

RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------
