



Produktdata

Produktfamilj	Linergy
Produktnamn	HK
Typ av produkt eller komponent	Uttag
Antal poler	3P
[I _{th}] termisk ström fritt i luft	16 A
I ² t ON aktivering	100000 A ² .s
Antal punkter	2
Antal ledare	3 kabel (kablar) 2,5 mm ²
Kabellängd	0,2 m
Kvantitet per set	Sats om 6

Teknisk data

[Ui] isolationsspänning	600 V överensstämmer med CSA 600 V överensstämmer med UL 690 V överensstämmer med IEC 60439-1
Toppstöm	25 kA
Bredd	36 mm
Höjd	46 mm
Djup	38 mm
Produktens vikt	0,04 kg

Miljö

Standarder	IEC 60439
Produktcertifieringar	DNV LR0S (Lloyds register of shipping) UL CSA

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	3,5 cm
Förpackning 1 bredd	9,0 cm
Förpackning 1 djup	12,0 cm
Förpackning 1 vikt	44,0 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	6
Förpackning 2 höjd	12,7 cm
Förpackning 2 bredd	13,0 cm
Förpackning 2 djup	15,0 cm
Förpackning 2 vikt	322,0 g
Förpackningstyp 3	S04
Number of Units in Package 3	96
Förpackning 3 höjd	30,0 cm
Förpackning 3 bredd	40,0 cm
Förpackning 3 djup	60,0 cm
Förpackning 3 vikt	5,937 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------