



Översikt

Ledtid	Vanligtvis i lager
--------	--------------------

Produktdata

Typ av produkt eller komponent	Ersättningsbatterimodul
Batterityp	Blybatteri
Tillgänglig utrustning	Alla anslutningar som krävs Installationshandbok

Batterier & drifttid

Lediga batterislitsar	0
Installerade batterier	0
Batterispänning	12 V
Antal utbytesbatterier	1

Mått och vikt

Färg	Svart
Höjd	4,8 cm
Bredd	10,2 cm
Djup	14 cm
Produktens vikt	2,5 kg
Montagesätt	Ej rackmonterbar
USB-kompatibel	No

Utgång

Batterikapacitet	6 Ah
------------------	------

Miljökrav

Omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
Arbets höjd över havet	0...10000 ft
Relativ fuktighet	0...95 %
Omgivande lufttemperatur för lagring	0...40 °C
Lagringsaltitud	0,000000000...3048,000000000 m
Relativ fuktighet, lagring	0...95 %

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	8,9 cm
Förpackning 1 bredd	17,5 cm
Förpackning 1 djup	21,3 cm
Förpackning 1 vikt	2,77 kg
SCC14	10731304244407

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
Take-back	Take-back program available

Logistik information

Ursprungsland	PH
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	2 års garanti på reparation eller byte
---------	--