



## Översikt

Ledtid	Vanligtvis i lager
--------	--------------------

## Produktdata

Typ av produkt eller komponent	Ersättningsbatterimodul
Batterityp	Blybatteri
Tillgänglig utrustning	Alla anslutningar som krävs Återvinningsguide för batteri Installationshandbok Återanvändbar förpackning

## Batterier & drifttid

Lediga batterislitsar	0
Installerade batterier	0
Apparatmontering	Kapslat batteripack
Batterispänning	24 V
Antal utbytesbatterier	1

## Mått och vikt

Färg	Svart
Höjd	10,2 cm
Bredd	13,3 cm
Djup	15,2 cm
Produktens vikt	6,8 kg
Montagesätt	Ej rackmonterbar

## Utgång

Batterikapacitet	7,0 Ah
------------------	--------

## Miljökrav

Omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
Arbets höjd över havet	0...10000 ft
Relativ fuktighet	0...95 %
Omgivande lufttemperatur för lagring	-5...45 °C
Lagringsaltitud	0,000000000...15240,000000000 m
Relativ fuktighet, lagring	0...95 %

## Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	14 cm
Förpackning 1 bredd	17,1 cm
Förpackning 1 djup	21 cm
Förpackning 1 vikt	7 kg
SCC14	10731304260049

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	<a href="#">Information Om Livslängdsslut</a>
Take-back	Take-back program available

## Logistik information

Ursprungsland	PH
---------------	----

## Kontraktsgaranti

Garanti	2 års garanti på reparation eller byte
---------	--