



Översikt

Ledtid	Vanligtvis i lager
--------	--------------------

Produktdata

Main Input Voltage	12 V DC
Typ av produkt eller komponent	Ersättningsbatterimodul
Antal kablar	1
Batterityp	Blybatteri
Tillgänglig utrustning	Alla anslutningar som krävs Återvinningsguide för batteri Metalliskt batterifack eller hölje Återanvändbar förpackning Installationshandbok

Batterier & drifttid

Lediga batterislitsar	0
Installerade batterier	0
Apparatmontering	Kapslat batteripack
Antal utbytesbatterier	1

Mått och vikt

Färg	Svart
Höjd	8,3 cm
Bredd	21,6 cm
Djup	34,3 cm
Produktens vikt	10 kg
Montagesätt	Ej rackmonterbar
USB-kompatibel	No

Miljökrav

Omgivningstemperatur vid drift	0...45 °C
Arbets höjd över havet	0...10000 ft
Relativ fuktighet	0...95 %
Omgivande lufttemperatur för lagring	-15...45 °C
Lagringsaltitud	0,0000000000...15240,0000000000 m
Relativ fuktighet, lagring	0...95 %

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	15,2 cm
Förpackning 1 bredd	49,5 cm
Förpackning 1 djup	36,8 cm
Förpackning 1 vikt	10,91 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
Take-back	Take-back program available

Logistik information

Ursprungsland	PH
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	2 års garanti på reparation eller byte
---------	--