



Översikt

Ledtid	Vanligtvis i lager
--------	--------------------

Produktdata

Main Input Voltage	230 V
Märkeffekt i W	720 W
Märkeffekt i VA	1200 VA
Typ av produkt eller komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Output connection type	3 Schuko CEE 7 3 Schuko CEE 7 surge
Kabellängd	1,5 m

Batterier & drifttid

Installerade batterier	0
Lediga batterislitsar	0
Normal återuppladdningstid	8 h
Antal utbytesbatterier	2
Batterispänning	24 V
Batterikapacitet	9,0 Ah
Batteriladdningsström (watt)	23 W rated
Förlängd reservtid	0

Allmänt

Erhållen utrustning	Telefonledning Användarmanual USB-kabel Garantikort
Antal fria slots med kraftmodul	0
Antal fyllda spår med kraftmodul	0
Överflöd	No

Mått och vikt

Höjd	30,1 cm
Bredd	11,2 cm
Djup	38,2 cm
Produktens vikt	13 kg
Montering preferens	No preference

Montagesätt	Ej rackmonterbar
Två stolpar montering	0
USB-kompatibel	No

Ingång

Nätfrekvens	50 Hz +/- 1 Hz 60 Hz +/- 1 Hz
Ingångsspänningsgräns	156...300 V Justerbar 176...294 V
Maximal strömstyrka in	10 A
Brytförmåga	10 A

Utgång

Maximal konfigurerbar effekt (watt)	720 W
Utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)	50/60 Hz +/- 1 Hz nätsynkroniserad 50/60 Hz +/- 1 Hz osynkroniserad
UPS typ	Linjeinteraktiv
Vågformstyp	Stegformad approximation av en sinusvåg
Bypassstyp	Inbyggd bypassfunktion
Maximal konfigurerbar effekt i VA	1200 VA
Överföringstid	10ms typiskt : 12ms maximum

Uppfyllda normer

Produktcertifieringar	BSI 1363[RETURN]CE[RETURN]NEMKO
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Strömskyddsgaranti	Hela produktens livslängd: 200000 AUD Hela produktens livslängd: 150000 Euro Hela produktens livslängd: 75000 GBP

Miljökrav

Omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Arbets höjd över havet	0...10000 ft
Omgivande lufttemperatur för lagring	-15...45 °C
Relativ fuktighet, lagring	0...95 %
Lagringsaltitud	0,0000000000...15240,0000000000 m
Ljudnivå	45 dBA

Åskskydd och filtrering

Transientenergi	441 J
Data line protection	RJ11 modem/fax/DSL protection (two wire single line)

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	39 cm
Förpackning 1 bredd	49 cm
Förpackning 1 djup	23,5 cm
Förpackning 1 vikt	13,8 kg
SCC14	10731304286834

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Överensstämmer med undantag
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Optimerad energieffektivitet	Energieffektiv produkt
Take-back	Take-back program available

Logistik information

Ursprungsland	PH
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	2 års garanti på reparation eller byte, 3 års reparation och utbyte för länder i Europeiska Unionen
---------	---