



## Produktdata

Produktens varumärke	Schneider Electric
Produktfamilj	Wiser
Produktnamn	Wiser Home Touch
Typ av produkt eller komponent	Pekskärm

## Teknisk data

(Ue) nominell driftspänning	24 V DC
[In] märkström	0,25 A
Överspänningskategori	Klass II
Displaytyp	Färgskärm
Displayupplösning	640 x 480 pixels VGA
Displaystorlek	89 mm
Sensortyp	Ljusnivåsensor auto dimming Närvarosensor vakna Temperatur Fuktighetssensor
Temperaturinställningsområde	7,5...33 °C uppvärmning 0,5 °C steg för steg 9...35 °C Kylning
Visad information	Temperatur: 5...35 °C
Mätnoggrannhet	0.5 °C, temperatur: +/- 3 %, fuktig:
Mjukvara	Wiser App: Uppgradera enhetens firmware
Typ av kommunikationsnätverk	Wi-Fi, 40 mW (2,4 GHz) ZigBee
Färg	Vit (RAL 9003)stödrum: Vit (RAL 9003)trimplatta: Svart (RAL 9005)terminalplatta: Vit (RAL 9003)skärm:
Montagesätt	Väggmonterad
Montageposition	Horisontell
Typ av installation	Inomhus
Livslängd	10 year(s)
MTBF - medeltid mellan fel	8 year(s) vid 25 °C
Enhetskomposition	Stödrum 95 mm x 95 mm x 5 mm Trimplatta 120 mm x 160 mm x 6 mm Terminalplatta 78 mm x 77 mm x 14 mm Skärm 100 mm x 100 mm x 24 mm Matningsspänning 42 mm x 42 mm x 25 mm
Inbyggnadsdjup	34,2 mm med alla plattor:

## Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-30...50 °C
Relativ fuktighet	0...75 % ingen kondens
Föroreningsgrad	2
Elektromagnetisk kompatibilitet	Utstrålad emission överensstämmer med EN 300-328 Elektromagnetiskt fältimmunitetstest överensstämmer med EN 301-489-1 Elektrostatisk urladdning överensstämmer med EN 301-489-1 Immunitetstester för snabba transienter överensstämmer med EN 301-489-1 Immunitet mot spänningsdippar överensstämmer med EN 301-489-1 Överspänningar överensstämmer med EN 301-489-1
Standarder	IEC 60730-1 EN 60730 IEEE 802.11b/g/n

## Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	565 g
Förpackning 1 höjd	13 cm
Förpackning 1 bredd	13,7 cm
Förpackning 1 längd	17,5 cm
Förpackning 2 enhetstyp	S03
Förpackning 2 antal enheter	8
Förpackning 2 vikt	5,011 kg
Förpackning 2 höjd	30 cm
Förpackning 2 bredd	30 cm
Förpackning 2 längd	40 cm
Förpackning 3 enhetstyp	P06
Förpackning 3 antal enheter	96
Förpackning 3 vikt	72,54 kg
Förpackning 3 höjd	77 cm
Förpackning 3 bredd	80 cm
Förpackning 3 längd	60 cm

## Hållbarhetsinformation

EU RoHS-direktiv	Under utredning
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	<a href="#">Information Om Livslängdsslut</a>
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.