



Produktdata

Range of product	Acti 9
Produktnamn	Acti 9 STD
Typ av produkt eller komponent	Fjärrstyrningsdimmer
Enhetens korta namn	STD
Produktkompatibilitet	Anpassad effektregulator
Tillgänglig funktion	Känner automatiskt av lastens typ

Teknisk data

Enhetsapplikation	Byggnad
Last	Halogenlampa230 V AC: 40...400 W Glödlampa230 V AC: 40...400 W Lågspänningshalogenlampor med elektronisk transformator: 40...400 W Motor: 40...200 W Lågspännings halogenlampa med konventionell transformator: 40...400 W Halogenlampor matade via transformator: 40...300 W
Manövertyp	Lokal styrning: tryckknapp Fjärrstyrning: tryckknapp
Energiförbrukning i VA	0,8 VA
Värmeförluster	3 W
Ue märkspänning	230 V +/- 10 % AC vid 50 Hz
Skyddstyp	Elektroniskt överbelastningsskydd Elektroniskt överhettningsskydd Elektroniskt överspänningsskydd Enkelskott värmesäkring
Montagefästen	DIN-skena
9mm modul	4
Kontakterade hjälpkontakter	Maximalt 25 tryckknappar utan lamp indikering, distans : < 50 mm Maximalt 5 tryckknappar med lampindikering, distans : < 50 mm
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar, 2 kabel (kablar) 4 mm ² topp
Höjd	85 mm
Bredd	36 mm
Djup	62 mm
Produktens vikt	80 g

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
Standarder	EN 60 669-2-1
Direktiv	73/23/EEC - lågspänningsdirektiv 89/336/EEC - elektromagnetisk kompatibilitet
Omgivningstemperatur vid drift	0...70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	0...60 °C

Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	142,9 g
Förpackning 1 höjd	8 cm
Förpackning 1 bredd	9,5 cm
Förpackning 1 längd	9,5 cm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------