



### Produktdata

Produktfamilj	Mureva
Typ av produkt eller komponent	Kopplingslåda
Färg	Grå (RAL 7035)

### Teknisk data

Apparatmontering	Utanpåliggande
Montering	Med skruvar: täcklock
Basmått	225 x 175 x 100 mm
Material	PP (polypropylen): doskropp och lock
Höjd	242 mm
Bredd	292 mm
Djup	128 mm

### Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C
IP-kapslingsklass	IP55
IK-skyddsgrad	IK07
Glow wire temp	750 °C
Standarder	EN 60670 CE

### Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	12,5 cm
Förpackning 1 bredd	24,5 cm
Förpackning 1 djup	29,5 cm
Förpackning 1 vikt	860 g
Förpackningstyp 2	CAR
Antal i Förpackning 2	8
Förpackning 2 höjd	40 cm
Förpackning 2 bredd	40 cm
Förpackning 2 djup	60 cm
Förpackning 2 vikt	8,18 kg
Förpackningstyp 3	PAM
Number of Units in Package 3	200
Förpackning 3 höjd	220 cm

Förpackning 3 bredd	100 cm
Förpackning 3 djup	120 cm
Förpackning 3 vikt	223 kg

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>