



## Produktdata

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Produktfamilj                  | EVlink  |
| Produktnamn                    | EVlink Smart laddbox  |
| Typ av produkt eller komponent | Laddstation   |
| Enhetens korta namn            | EVB1  |
| Stolpbeskrivning               | 3P + N for power circuit  |
| Montagesätt                    | Väggmonterad<br>Piedestalmontering  |
| Typ av erbjudande              | Standard  |
| Rated supply voltage           | 380...415 V AC 50/60 Hz   |
| Max power                      | 22 kW 32 A 380...415 V  |
| Accesskontrollsystem           | RFID-kort RFID överensstämmer med ISO/IEC 14443 A och B<br>Badge RFID conforming to ISO/IEC 15693 |

## Teknisk data

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Socket-outlet number        | 1  |
| Utgångstyp                  | Fast monterad kabel T2 / silverpläterade kontakter höger 4,5 m                               |
| Jordningssystem             | TT<br>Kompatibel med IT-nät med extra isolationstransformator på nätaggregat TN-S            |
| Antal ingångar              | 6  |
| Anslutningstyp              | RS485 för mätning Modbus<br>RJ45 3 för Ethernet LAN-anslutning                               |
| Ingångstyp                  | Binär för effektbegränsning slutande kontakt<br>Binär för fördröjd laddning slutande kontakt |
| Manövertyp                  | Kan styras med fjärrkontroll<br>Lamptryckknapp 1 flerfärgad, funktion: stopp/återstart       |
| Lokal indikering            | LED 1 flerfärgad , funktion: statusindikering  |
| Kommunikationsprotokoll     | OCPP 1.6   |
| Configuration /Architecture | Fristående<br>Cluster arkitektur   |
| Operation and maintenance   | Detaljerad laddningsinformation<br>Diagnosfunktioner<br>Laststyrning                         |
| Webserver                   | Integrerad   |
| Ethernetservice             | Konfigurering via web-server   |

## Miljö

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Standarder                           | IEC 61851-22<br>IEC 61851-1<br>IEC 62196-2<br>IEC 62196-1 |
| Produktcertifieringar                | CE<br>CB<br>RCM   |
| IP-kapslingsklass                    | IP54 conforming to IEC 60529                              |
| IK-skyddsgrad                        | IK10 överensstämmer med IEC 62262                         |
| Omgivningstemperatur vid drift       | -30...50 °C   |
| Omgivande lufttemperatur för lagring | -40...80 °C   |
| Relativ fuktighet                    | 5...95 %  |

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Produktens vikt | 8,3 kg                           |
| Färg            | Vit (RAL 9003)<br>Grå (RAL 7016) |

## Packing Units

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Förpackning 1 enhetstyp     | PCE       |
| Förpackning 1 antal enheter | 1         |
| Förpackning 1 vikt          | 10,852 kg |
| Förpackning 1 höjd          | 27 cm     |
| Förpackning 1 bredd         | 40 cm     |
| Förpackning 1 längd         | 54 cm     |
| Förpackning 2 enhetstyp     | P06       |
| Förpackning 2 antal enheter | 4         |
| Förpackning 2 vikt          | 51,908 kg |
| Förpackning 2 höjd          | 60 cm     |
| Förpackning 2 bredd         | 80 cm     |
| Förpackning 2 längd         | 60 cm     |

## Offer Sustainability

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Hållbarhetsstatus         | Green Premium-produkt                          |
| REACH-förordning          | <a href="#">REACH-Deklaration</a>              |
| EU RoHS-direktiv          | Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a> |
| Kvicksilverfri            | Ja   |
| RoHS-undantagsinformation | <a href="#">Ja</a>                             |
| RoHS-förordning Kina      | <a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>          |
| Miljöupplysning           | <a href="#">Produktmiljöprofil</a>             |
| Cirkulationsprofil        | <a href="#">Information Om Livslängdsslut</a>  |