



### Produktdata

Produktfamilj	TeSys
Typ av produkt eller komponent	Kapsling
Enhetens korta namn	GV2MC
Tillbehör / separat kategori	Montagetillbehör
Produktkompatibilitet	GV2ME
Enclosure type	Utanpåliggande

### Teknisk data

Hjälpkontaktens placering	Höger Vänster
Höjd	147 mm
Bredd	93 mm
Djup	84 mm
Produktens vikt	0,3 kg

### Miljö

Kapslingsklass	IP55 5 °C
Miljökaraktäristik	Standard miljö

### Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	277 g
Förpackning 1 höjd	9,4 cm
Förpackning 1 bredd	9,8 cm
Förpackning 1 längd	15,5 cm
Förpackning 2 enhetstyp	S04
Förpackning 2 antal enheter	27
Förpackning 2 vikt	8,733 kg
Förpackning 2 höjd	30 cm
Förpackning 2 bredd	40 cm
Förpackning 2 längd	60 cm
Förpackning 3 enhetstyp	P06
Förpackning 3 antal enheter	108
Förpackning 3 vikt	43,424 kg
Förpackning 3 höjd	77 cm
Förpackning 3 bredd	80 cm
Förpackning 3 längd	60 cm

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

## Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------