



Produktdata

Produktfamilj	TeSys TeSys Deca
Enhetens korta namn	GVAE
Typ av produkt eller komponent	Hjälpkontaktblock
Produktkompatibilitet	GV2P GV2RT GV2ME GV3L GV2LE GV3P GV2L
Placering (vid montage)	Framsida
Kontakt komposition	1 Slutande + 1 Brytande
Kvantitet per set	Set med 10 st

Teknisk data

[U] isolationsspänning	300 V överensstämmer med UL 508 300 V överensstämmer med CSA C22.2 250 V överensstämmer med IEC 60947-1
Ue märkspänning	24...240 V AC 24...60 V DC
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering	2,5 A
Mekanisk livslängd	100000 cycles
Minsta brytström	5 mA
Minsta brytspänning	17 V
Skyddstyp	GG säkring 10 A GB2CB06 brytare 10 A
Klassad användareffekt i VA	120 VA vid 110...120 V AC-15 100000 cycles 120 VA vid 230...240 V AC-15 100000 cycles 48 VA vid 24 V AC-15 100000 cycles 60 VA vid 48 V AC-15 100000 cycles
Klassad användareffekt i VA	15 W vid 48 V DC-13 100000 cycles 24 W vid 24 V DC-13 100000 cycles 9 W vid 60 V DC-13 100000 cycles
Åtdragningsmoment	1,4 N.m - på skruvanslutning
Höjd	11 mm
Bredd	45 mm
Djup	29 mm
Produktens vikt	0,02 kg

Miljö

Miljökaraktäristik	Normal miljö
Produktcertifieringar	UKCA

Informationen som tillhandahålls i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper avseende produktens prestanda. Denna dokumentation är inte avsedd som en ersättning för, samt ska inte användas för att fastställa hållbarhet eller tillförlitlighet hos dessa produkters specifika användningsområden. Det är användarens/ installatörens skyldighet att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering och testkörning av produkterna. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	1,200 cm
Förpackning 1 bredd	6,000 cm
Förpackning 1 djup	7,000 cm
Förpackning 1 vikt	17,000 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	10
Förpackning 2 höjd	6,200 cm
Förpackning 2 bredd	12,000 cm
Förpackning 2 djup	7,400 cm
Förpackning 2 vikt	174,000 g
Förpackningstyp 3	S02
Number of Units in Package 3	220
Förpackning 3 höjd	15,000 cm
Förpackning 3 bredd	30,000 cm
Förpackning 3 djup	40,000 cm
Förpackning 3 vikt	4,123 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------