



Produktdata

Produktfamilj	Mureva
Produktnamn	Mureva BOX
Enhetens korta namn	U56
Typ av produkt eller komponent	Kopplingslåda
Enhetsapplikation	Kabelinstallation
Färg	Vit (RAL 9003)
Kvantitet per set	Sats om 2

Teknisk data

Apparatmontering	Utanpåliggande
Montering	Med skruv: underdel
Basmått	74 x 45 x 65 mm
Kabelingång	Genomföringar
Kabelnumrering	10 diameter: 14 mm
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Höjd	87 mm
Bredd	87 mm
Djup	39 mm

Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C
IP-kapslingsklass	IP55
Standarder	EN 60670-1
Produktcertifieringar	SEMKO[RETURN]FIMKO[RETURN]DEMKO[RETURN]NEMKO

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	3,8 cm
Förpackning 1 bredd	8,7 cm
Förpackning 1 djup	8,7 cm
Förpackning 1 vikt	78,933 g
Förpackningstyp 2	SFP
Antal i Förpackning 2	5
Förpackning 2 höjd	8,7 cm
Förpackning 2 bredd	8,7 cm
Förpackning 2 djup	19 cm
Förpackning 2 vikt	379,9 g
Förpackningstyp 3	CAR
Number of Units in Package 3	150

Förpackning 3 höjd	45,5 cm
Förpackning 3 bredd	29,5 cm
Förpackning 3 djup	40 cm
Förpackning 3 vikt	11,84 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder