



Produktdata

Range of product	Mureva
Produktnamn	Mureva BOX
Enhetens korta namn	U56
Typ av produkt eller komponent	Kopplingslåda
Färg	Vit (RAL 9003)
Kvantitet per set	2

Teknisk data

Apparatmontering	Utanpåliggande
Montering	Skruvar: baklåda
Basmått	87 x 39 x 87 mm
Kabelingång	Genomföringar
Kabelnumrering	10 diameter: 14 mm
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Höjd	87 mm
Bredd	87 mm
Djup	39 mm

Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C
IP-kapslingsklass	IP65
Standarder	EN 60670-1
Produktcertifieringar	NEMKO FIMKO SEMKO DEMKO

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	100,000 g
Förpackning 1 höjd	39,000 mm
Förpackning 1 bredd	87,000 mm
Förpackning 1 längd	87,000 mm

Hållbarhetsinformation

EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil