



Produktdata

Produktområde	Thorsman
Typ av produkt eller komponent	Skivfäste
Enhetens korta namn	TSP
Tillgänglig utrustning	Skruv
Montagefästen	Skivmaterial - tjocklek: 3...20 mm
Gängtyp	M5
Skruvdiameter	5 mm
Skruvlängd	50 mm
Håltagningsdiameter	10 mm
Färg	Blå/vit

Teknisk data

Kvantitet per set	Sats med 5
Produktens vikt	0,00896 kg

Miljö

Material	Skruv: Stål elektropläterad Krage: PA (polyamid) Fjäder: PA (polyamid)
Praktisk lastkapacitet i kg	Skjuvning: 25 kg för skiva 13 mm (säkerhetsfaktor: 4,5) Utdragbar last: 7,5 kg för skiva 13 mm (säkerhetsfaktor: 6)
Tjocklek	0...12 mm godstjocklek skiva 13 mm
Miljökaraktäristik	Korrosivitetsklassad
Typ av förpackning	Plastpåse och kartong med eurohole
Omgivningstemperatur vid drift	-40...80 °C
Diameter	20 mm
Längd	56 mm

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	13,5 cm
Förpackning 1 bredd	1,5 cm
Förpackning 1 djup	9,3 cm
Förpackning 1 vikt	52 g
Förpackningstyp 2	CAR
Antal i Förpackning 2	5
Förpackning 2 höjd	2 cm
Förpackning 2 bredd	20 cm
Förpackning 2 djup	35 cm
Förpackning 2 vikt	269 g
Förpackningstyp 3	S02
Number of Units in Package 3	60
Förpackning 3 höjd	15 cm
Förpackning 3 bredd	30 cm

Förpackning 3 djup	40 cm
Förpackning 3 vikt	3,432 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder