



### Produktdata

Produktområde	Thorsman
Typ av produkt eller komponent	Skivfäste
Enhetens korta namn	TSP
Montagefästen	Skivmaterial - tjocklek: 3...28 mm
Färg	Blå/vit
Typ av förpackning	Plastpåse och kartong med eurohole
Kvantitet per set	Sats om 2

### Teknisk data

Gängtyp	M5
Skruvlängd	60 mm
Håltagningsdiameter	10 mm
Material	Hake: Stål elektropläterad Krage: PA (polyamid) Fjäder: PA (polyamid)
Praktisk lastkapacitet i kg	Skjuvning: 25 kg för skiva 13 mm (säkerhetsfaktor: 4,5) Utdragbar last: 7,5 kg för skiva 13 mm (säkerhetsfaktor: 6) Skjuvning: 40 kg för skiva 2 x 13 mm (säkerhetsfaktor: 4,5) Utdragbar last: 15 kg för skiva 2 x 13 mm (säkerhetsfaktor: 6)
Storlek	Hake: 10 x 18 x 31 mm
Längd	93 mm
Bredd	20 mm
Produktens vikt	0,01696 kg

### Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	-40...80 °C
--------------------------------	-------------

### Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	13,5 cm
Förpackning 1 bredd	1,5 cm
Förpackning 1 djup	9,3 cm
Förpackning 1 vikt	92 g
Förpackningstyp 2	CAR
Antal i Förpackning 2	5
Förpackning 2 höjd	2 cm
Förpackning 2 bredd	20 cm
Förpackning 2 djup	35 cm
Förpackning 2 vikt	470 g
Förpackningstyp 3	S02
Number of Units in Package 3	60
Förpackning 3 höjd	15 cm

Förpackning 3 bredd	30 cm
Förpackning 3 djup	40 cm
Förpackning 3 vikt	6 kg

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder