



### Produktdata

Produktområde	Thorsman
Typ av produkt eller komponent	Genom bult
Enhetens korta namn	TEX
Tillgänglig utrustning	Mutter Bricka
Typ av förpackning	Plastpåse och kartong med eurohole
Kvantitet per set	Sats om 2

### Teknisk data

Montagefästen	Betong Naturlig berg
Typ av installation	Inomhus
Gängtyp	M8
Skruvlängd	50 mm
Håltagningsdiameter	8 mm
Minsta borrhjup	48 mm
Tjocklek	0...5 mm godstjocklek:
Inbyggnadsdjup	35 mm
Åtdragningsmoment	23 N.m
Material	Stål elektro-zink
Korrosivitetsklass	C2
Praktisk lastkapacitet i kg	Utdragbar last: 340 kg Skjuvning: 480 kg
Bruksgränstillstånd	Utdragbar last: 870 kg för betong C20/C25
Brottgränstillstånd	Utdragbar last: (säkerhet cl 1)450 kg för betong C20/C25 Skjuvning: (säkerhet cl 1)640 kg för betong C20/C25 Utdragbar last: (säkerhet cl 2)410 kg för betong C20/C25 Skjuvning: (säkerhet cl 2)580 kg för betong C20/C25
Oavsiktig	Utdragbar last: 900 kg för betong C20/C25 Skjuvning: 1270 kg för betong C20/C25

### Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	-20...60 °C
--------------------------------	-------------

### Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	0,8 cm
Förpackning 1 bredd	0,8 cm
Förpackning 1 djup	5,0 cm
Förpackning 1 vikt	23,0 g

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder